

Návod na použitie tlačiarne WD-TX80U

Ďakujeme vám za zakúpenie tlačiarne *WD-TX80U*. Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto návode. Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a obsluhy zariadenia, preto si návod starostlivo prečítajte a uschovajte.

1. Bezpečnosť

! NEBEZPEČENSTVO smrti/úrazu elektrickým prúdom. Nesprávne zaobchádzanie a styk s odkrytými časťami zariadenia môžu viesť k elektrickým šokom, požiarom alebo iným nehodám vrátane smrteľného zranenia. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy, zamedzíte tak rizikám súvisiacim s elektrickým prúdom.

- Zariadenie používajte len s priloženým napájacím adaptérom a káblom. Pri manipulácii s nimi dodržujte nasledujúce zásady: nikdy nepoužívajte poškodený kábel, neupravujte ho a zamedzte jeho prílišnému ohýbaniu, krúteniu alebo ťahaniu. Nepoužívajte kábel blízko vykurovacích zariadení. Na napájací adaptér ani kábel nestúpajte a nezaťažujte ich ťažkými predmetmi. Pri odpájaní kábel pevne držte v oblasti zástrčky alebo konektora a nikdy neťahajte za kábel.
- Zariadenie chráňte pred nestabilnými miestami, priamym slnečným svetlom, vysokou teplotou a vlhkosťou vzduchu a ich extrémnymi výkyvmi, blízkosťou vykurovacích a chladiacích zariadení, príliš prašnými miestami, výbušnými materiálmi, ohňom, vibráciami, nárazmi a miestami, ktoré môžu byť zasiahnuté kvapalinami.
- Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom a mechanickými šokmi. Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte mimo dosahu detí.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.

2. Predstavenie zariadenia

- Tlačiareň *WD-TX80U* je hardvérové zariadenie určené na tlač pokladničných dokladov, a to v prepojení s fiškálnym zariadením. Využiť sa môže aj ako bonovacia tlačiareň. Viac informácií o zariadení a jeho inštalácii je k dispozícii v [Pomocníkovi OBERON](#).
- **Obsah balenia:** tlačiareň *WD-TX80U*, napájací adaptér 24V AC/DC, USB kábel typ A, [návod na použitie](#) (na stiahnutie).

3. Technická špecifikácia:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model | WD-TX80U |
| Spôsob pripojenia (rozhranie) | USB |
| Metóda tlače | priama tepelná tlač |
| Rýchlosť tlače | 250 mm/s |
| Efektívna šírka tlače | 72 mm alebo 64 mm |
| Rozlíšenie | 203 dpi (8 bodov/mm) |
| Hustota tlače | 504 bodov/riadok alebo 576 bodov/riadok |
| Šírka papiera | 79,5 mm ± 0,5 mm |
| Priemer papierovej rolky | 80 mm |
| Ovládač | Win 7, 8, 10 |
| Napájanie | sieťový adaptér DC 24 V/ 2,5 A |
| Teplota | prevádzka 0°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C |
| Vlhkosť vzduchu | prevádzka 10% – 80%, skladovanie 10% – 90% (bez papiera) |
| Farba | čierna |
| Rozmery | 145 x 195 x 147 mm (šírka x dĺžka x výška) |
| Hmotnosť (balenie) | 1 676 g |

4. Zapojenie zariadenia

- Pripojte napájací adaptér k zariadeniu a zapojte ho do elektrickej siete zasunutím zástrčky do stenovej zásuvky.
- Napájací adaptér umiestnite tak, aby jeho časť so štítkom smerovala nadol.

5. Obsluha zariadenia

- Informácie k obsluhu zariadenia sú k dispozícii v príslušných témach [Pomocníka OBERON](#).

6. Starostlivosť a údržba

- Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete. Zariadenie čistite suchou alebo jemne navlhčenou a poriadne vyžmýkanou handričkou a len jemným (nie agresívnym) čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- V prípade, že nebudete zariadenie dlhšie používať, odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo stenovej zásuvky.
- Skladovacia teplota zariadenia je 0 °C až 50 °C. Zariadenie skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste.

7. Likvidácia zariadenia a batérie

- Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC *Zaobchádzanie s použitým elektrickým a elektronickým zariadením*. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre zaobchádzanie s odpadmi.

Výrobca: WODE INDUSTRY Co., Ltd., 3rd Floor, No. 40 Building, GangBei South, LongCheng Street, LongGang district, SZ, Čína

Dovozca do SR/predajca: EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, www.exalogic.sk

Technická podpora: e-mail: exalogic@exalogic.sk

Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníkovi OBERON v príslušnej sekcii a na webovej stránke <https://exalogic.sk/>.